

metabo**Akkukäyttöinen kulmahiomakone, mukana akku, Tyyppi: WBLTX15125**

Tilaustiedot

Tilausnumero	077127 WBLTX15125
GTIN	4061792229051
Tuoteluokka	03D

Kuvaus

Malli:

Harjaton 18 V:n kulmahiomakone, erittäin tehokas ja silti kätevä.

- **Akkua voi kiertää 90° kerrallaan.**
- **Nopea jarrujärjestelmä ja turvakytin.**
- **M-QUICK-järjestelmä mahdollistaa laikan vaihdon ilman työkaluja.**
- **Uuden sukupolven harjaton akkukulmahiomakone: Luokkansa vahvin, yhtä vahva kuin 1500 watin verkkolaite.**
- **Huoltovapaa harjaton moottori, joka on erittäin tehokas ja helposti käsiteltävä.**
- **Nopea jarrujärjestelmä antaa parhaan mahdollisen suojan: laikka pysähtyy 1,5 sekunnin kuluessa sammuttamisesta.**
- **M-Quick-järjestelmä mahdollistaa laikanvaihdot ilman työkaluja yhdellä painikkeen painalluksella.**
- **Suojahappu, joka voidaan säätää ilman työkaluja; voidaan kiinnittää itsevarmisteisesti.**
- **Akkua voi kiertää 90 asteen välein, mikä takaa parhaan ergonomian kaikissa työskentelyasennoissa.**
- **Mekaaninen Metabo S-Automatic -turvakytin: Vähentää jumiutuneen laikan aiheuttamia takaisinpotkuja markkinoiden alimmalle tasolle, mikä takaa parhaan mahdollisen suojan.**
- **Elektroninen ylikuormitussuojaus, pehmeä käynnistys ja uudelleenkäynnistyssuojaus.**
- **Irrotettava pölynpoistosuodatin suojaa moottoria karkeilta hiukkasilta.**

Etu:

Akkujen 100 % yhteensopivuus – nyt myös eri valmistajien välillä.

Kaikki CAS-kumppanien 18 V:n laitteet ja akkupaketit ovat keskenään 100 % yhteensopivia. CAS on lyhenne sanoista Cordless Alliance System.

Toimituksen sisältö:

Mukana akku, laturi ja metaBOX. Sisältää suojakannen, tukilaipan, M-Quick-kiinnitysmutterin, lisäkahvan Metabo VibraTech (MVT), pölysuojasuodattimen ja 2x kpl LiHD-akkuja.

Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073870 – 073890.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	WB 18 LTX BL 15-125 Quick
Ylikuormitussuoja	kyllä
Takaiskupysäytys	kyllä
Pakkaus	Metabox
Akkukapasiteetti	5,5 Ah
Moottorin rakenne	harjaton
Akkutyyppe	Litium-ioni
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Enimmäiskierrosluku	10000 min ⁻¹
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	7,1 m/s ²
Varokytin	ei
Paino ilman akkua	2 kg
pehmeä käynnistys	kyllä
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Tyyppi CAS 18 V
Paino	3 kg
Laikan enimmäis-Ø	125 mm
Paino sisältää akun	3 kg
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
akun jännite	18 V
Tuotetyyppe	Kulmahiomakone

Tarvikkeet

AkkupakettiLi-Power Akkukapasiteetti 4 Ah	073870 4
Akun latauslaite Tyyppe ASC55	073890 ASC55
AkkupakettiLi-Power Akkukapasiteetti 5,2 Ah	073870 5,2
AkkupakettiLi-Power Akkukapasiteetti 2 Ah	073870 2