

metabo**Kulmahiomakone, Tyyppi: WEPBA19125****Tilaustiedot**

Tilausnumero	077132 WEPBA19125
GTIN	4061792224803
Tuoteluokka	03D

Kuvaus**Malli:****Sinä määrittelet rajan – ei koneesi.**

850-1 900 watin laitteista löydät oikean kulmahiomakoneen jokaiseen tarpeeseen ja jokaiseen käyttökohteeseen. Varustettu teollisuuskäyttöön tehokkaalla 1 900 watin teholla ja M-Brush-tekniikalla (**huoltovapaat hiiliharjat**kolminkertaisella käyttöiällä **koneen pitkän käyttöiän saavuttamiseksi**).

- **Integroitu Autobalancer vähentää käsivarren tärinää jopa 50 %, pidentää koneen käyttöikä ja jopa kaksinkertaistaa hiomalaikkojen käyttöiän.**
- **Ergonominen kahvakytkin kuolleen miehen toiminnolla.**
- **Nopein jarrujärjestelmä käyttäjän maksimaalista suojaa varten: Patentoitu mekaaninen laikkajarru pysäyttää laikan sammuttamisen jälkeen myös sähkökatkoksen sattuessa 2 sekunnin kuluessa.**
- **Terässilmukka korkealla tehtävää työtä varten.**
- **Metabo S-Automatic mekaaninen turvakytkin: vähentää takaisinpotkuja laikan jumiutuessa.**
- **Elektroninen ylikuormitussuojaus, pehmeä käynnistys ja uudelleenkäynnistysuojaus.**
- **Vaihekotelo voi kääntää 90° kerrallaan vasemmalle vasenkätiseen käyttöön tai irrottamista varten.**
- **Vakiona pysyvä kierrosluku kuormitettuna.**
- **Pidempi käyttöikä, enemmän vääntöä: Metabo Marathon -moottori, jossa on patentoitu pölysuojus, jopa 20 % suurempi ylikuormituksen kesto ja 50 % suurempi vääntömomentti.**
- **Metabo M-Quick -järjestelmän ansiosta laikan vaihtaminen onnistuu nopeasti ja ilman työkaluja yhdellä painikkeen painalluksella.**
- **Suojahappu, joka voidaan säätää ilman työkaluja; voidaan kiinnittää itsevarmisteisesti.**

· Tärinää vaimentava lisäkahva Metabo VibraTech (MVT).**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kieroutumattoman suojakuvun, kiinnityssarjan, lisäkahvan ja kaksireikäavaimen.

Tekninen kuvaus

Kiinnityskierre	M14
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Valmistajamerkintä	WEPBA 19-125 Q DS
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
pehmeä käynnistys	kyllä
Paino	2,7 kg
Erytisominaisuus	Pikavaihtojärjestelmä
Tehonkulutus	1900 W
Laikan enimmäis-Ø	125 mm
Takaiskupysäytys	kyllä
Kaapelin pituus	4 m
Tyhjäkäyntikierrosluku	11000 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone