

Metallitasojyrsin, Tyyppi: PFM17



Tilaustiedot

Tilausnumero	078162 PFM17
GTIN	4061792210349
Tuoteluokka	03D

Kuvaus

Malli:

- Nopea ja puhdas hitsauspalkojen poisto yhdessä työvaiheessa uudella metallitasojyrsimellä.
- Tasojyrsinnässä syntyy pieniä metallilastuja (ei terveydelle haitallista metallipölyä).
- Yhden kosketuksen ohjain: patentoitu, työkaluton jyrsintäsyvyyden säätö 0,1 mm:n askelin.
- Käyttövalmis sekunneissa ilman työkaluja kiinnitettävän magneettisen ohjauskiskon (pituus 50 cm, pidennettävä) ansiosta.
- Helppo ja kätevä kääntöterien vaihto jyrsinpäähän.
- Hoikka kädensija ja suuri, ilman työkaluja säädettävä kahva takaavat turvallisen ja tasaisen ohjauksen.
- Vario-Constamatic (VTC) -täysaaltoelektronikka säätimellä: työskentelyyn materiaalille sopivilla kierrosluvuilla, jotka pysyvät vakioina kuormituksen aikana.
- Elektroninen pehmeä käynnistys ja uudelleen käynnistys suoja.
- metaBOX, älykäs ratkaisu kuljetusta ja varastointia varten.

Toimituksen sisältö:

- Magneettinen ohjauskisko (pituus 50 cm)
- 3 yleiskäyttöistä kovametallikäntöterää
- Kahva
- Ruuvinväännin Torx-ruuveille 15
- Ruuvitaltta koko 4, T-kahva
- Kiintoavain koko 10
- metaBOX 280 L

Tekninen kuvaus

Jyrsintäsyvyyden porrastettu säätö	0,1 mm
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Antoteho	970 W
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	4,1 m/s ²
Äänitehotaso (LwA)	102 dB(A)
Nimellisteho	1700 W
Tyhjäkäyntikierrosluku	8000 - 12600 min ⁻¹
Melutaso	91 dB(A)
Pakkaus	Metabox
Virtakytkin	kyllä
Nimellisjännite	230 V
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Paino	4,6 kg
Kaapelin pituus	3,6 m
pehmeä käynnistys	kyllä
Tuotetyyppi	Jyrsin