

metabo**Kulmahiomakone, Tyyppi: W850-125****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 077132 W850-125 |
| GTIN | 4007430338006 |
| Tuoteluokka | 03D |

Kuvaus**Malli:****Sinä määrittelet rajan – ei koneesi.**

850-1 900 watin laitteista löydät oikean kulmahiomakoneen jokaiseen tarpeeseen ja jokaiseen käyttökohteeseen. **Kätevä kompakti kulmahiomakone** kevyeen työskentelyyn.

- **Tehokas moottori ja hyvä ylikuormituksen kesto.**
- **Uudelleenkäynnistysuoja sähkökatkon jälkeen.**
- **Kestävä, yleiskäyttöinen ja taloudellinen: tehokas kulmahiomakone kaikkiin käyttötarkoituksiin.**
- **Itsevarmisteva suoja.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää kieroutumattoman suojakuvun, kiinnityssarjan, lisäkahvan ja kaksireikäavaimen.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Tehonkulutus | 850 W |
| Kiinnityskierre | M14 |
| Laikan enimmäis-Ø | 125 mm |
| Paino | 1,8 kg |
| Kaapelin pituus | 2,5 m |
| Erityisominaisuus | Uudelleenkäynnistysuoja |

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| uudelleenkäynnistymisen esto | kyllä |
| Valmistajamerkintä | W 850-125 |
| Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen |
| Tyhjäkäyntikierrosluku | 11500 min ⁻¹ |
| Tuotetyyppi | Kulmahiomakone |