

metabo**Kulmahiomakone, Tyyppi: WEPBA24230****Tilaustiedot**

Tilausnumero	077150 WEPBA24230
GTIN	4007430337641
Tuoteluokka	03D

Kuvaus**Malli:**

Vahva 230 mm:n kulmahiomakone Metabo Marathon -moottorilla ja patentoidulla pölysuojalla pitkää käyttöikää varten:

- **Elektroninen turvakatkaisu: vähemmän takapotkuja laikan jumiutuessa – suojaa käyttäjää tehokkaasti.**
- **Elektroninen ylikuormitussuojaus ja uudelleenkäynnistysuojaus.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää suojakuvun, lisäkahvan, pikakiinnitysmutterin.

Tehonkulutus: 2400 W

Tyhjäkäyntikierrosluku: 6600 min⁻¹

Vääntömomentti: 17 Nm

Kiinnityskierre: M14

Laikan enimmäis-Ø: 230 mm

Paino: 6,2 kg

Tekninen kuvaus

Kaapelin pituus	4 m
Takaiskupysäytys	kyllä
pehmeä käynnistys	kyllä
Varokytin	kyllä
Paino	6,2 kg

Laikan enimmäis-Ø	230 mm
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonkulutus	2400 W
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Vääntömomentti	17 Nm
Kiinnityskierre	M14
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tyhjäkäyntikierrosluku	6600 min ⁻¹
Nimellisjännite	240 V
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone