

**metabo**

## Tilaustiedot

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 077150 WE26-230 |
| GTIN         | 4007430268334   |
| Tuoteluokka  | 03D             |

## Kuvaus

Malli:

Vahva 230 mm:n kulmahiomakone Metabo Marathon -moottorilla ja patentoidulla pölysuojalla pitkää käyttöikää varten:Elektroninen turvakatkaisu: vähemmän takapotkuja laikan jumiutuessa – suojaa käyttäjää tehokkaasti.Elektroninen ylikuormitussuojaus ja uudelleenkäynnistysuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää suojakuvun, lisäkahvan, pikakiinnitysmutterin.

## Tekninen kuvaus

|   |                        |
|---|------------------------|
| Laikan enimmäis-Ø                           | 230 mm                 |
| uudelleenkäynnistymisen esto                | kyllä                  |
| EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 6,4 m/s <sup>2</sup>   |
| Enimmäiskierrosluku                         | 6600 min <sup>-1</sup> |
| pehmeä käynnistys                           | kyllä                  |
| Paino                                       | 6,3 kg                 |
| Tehonkulutus                                | 2600 W                 |
| Enimmäiskatkaisusyvyys                      | 65 mm                  |
| Valmistajamerkintä                          | WE 26-230 MVT Quick    |
| Energiansyöttö                              | Verkkokäyttöinen       |
| Eriyisominaisuus                            | pehmeä käynnistys      |

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Erityisominaisuus | Uudelleenkäynnistysuoja |
| Tuotetyyppi       | Kulmahiomakone          |