

metabo**Kulmahiomakone Litteä pää, Tyyppi: WEF15-125****Tilaustiedot**

Tilausnumero	077136 WEF15-125
GTIN	4007430275707
Tuoteluokka	03D

Kuvaus**Malli:****Sinä määrität rajat - ei koneesi.**

850–1 900 watin laitteiden avulla löydät oikean kulmahiomakoneen kaikkiin vaatimuksiin ja käyttötarkoituksiin. Tehokas **litteäpäinen** kulmahiomakone mahdollistaa nopean työskentelyn jopa 43 asteen terävillä kulmilla ja vaikeapääsyisillä alueilla.

- **Suunniteltu poistamaan hitsauskuona, ruostetta tai maalia ahtaissa runkorakenteissa ja toimimaan pakkoasunnoissa.**
- **Metabo S-Automatic mekaaninen turvakytin: vähentää takaisinpotkuja laikan jumiutuessa.**
- **Elektroninen ylikuormitussuojaus, pehmeä käynnistys ja uudelleenkäynnistysuojaus.**
- **Vaihekoteloä voi kääntää 90° kerrallaan vasemmalle vasenkätiseen käyttöön tai irrottamista varten.**
- **Vakiona pysyvä kierrosluku kuormitettuna.**
- **Pidempi käyttöikä, enemmän vääntöä: Metabo Marathon -moottori, jossa on patentoitu pölysuojus, jopa 20 % suurempi ylikuormituksen kesto ja 50 % suurempi vääntömomentti.**
- **Metabo Quick laikan vaihtamiseen ilman työkalua pikakiinnitysmutterin avulla.**
- **Suojahuppu, joka voidaan säätää ilman työkaluja; voidaan kiinnittää itsevarmisteisesti.**
- **Lisäkahva Metabo VibraTech (MVT), joka vaimentaa tärinää terveyden suojelemiseksi.**
- **Poiskytkentähiiliharjat moottorin suojaamiseksi.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää itsevarmisteisen suojan, kiinnityssarjan, lisäkahvan ja kaksireikäisen avaimen.

Tekninen kuvaus

Takaiskupysäytys	kyllä
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Laikan enimmäis-Ø	125 mm
pehmeä käynnistys	kyllä
Kiinnityskierre	M14
Kaapelin pituus	4 m
Tehonkulutus	1550 W
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Paino	2,7 kg
Valmistajamerkintä	WEF 15-125 Quick
Erytisominaisuus	Pikavaihtojärjestelmä
Tyhjäkäyntikierrosluku	11000 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone