

melabo**Akkukäyttöinen iskuporaruuvain, jossa litiumioniakku, Tyyppi: SB18LBL**

Tilaustiedot

Tilausnumero	070121 SB18LBL
GTIN	4007430337597
Tuoteluokka	03D

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen iskuporaruuvain, harjaton moottori ja kaksivaihteinen koneisto.

Valitse joko täydellinen sarja, jossa on 2 akkupakettia, laturi ja kestävä muovikotelo, tai kone ilman lisävarusteita laatikossa, jos sinulla on jo akkuja. Voit tietenkin ostaa myös akkupaketteja ja latureita erikseen.

Kaikilla Metabon akuilla on 3 vuoden takuu latauskertojen määrästä riippumatta.

Kirkkaan LED-työvalon ja käytännöllisen vyökoukun kaltaisten yksityiskohtien ansiosta työskentely on entistäkin mukavampaa. Raskaimpiin käyttökohteisiin suosittelemme harjattomia tyyppejä, jotka tunnistat heti merkinnästä "BL". Niissä on myös terminen ylikuormitussuoja, joka suojaa moottoria ylikuumentumiselta.

- **Akkukäyttöinen iskuporaruuvain, erittäin kompakti rakenne yleiskäyttöön.**
- **Iskuporaustoiminto muurauksien poraukseen.**
- **Integroitu LED-työvalo, jossa on jälkiloistotoiminto työalueen optimaalista kirkkautta varten.**
- **Käytännöllinen vyökoukku ja kärkisäiliö, voidaan kiinnittää joko oikealle tai vasemmalle.**

Etu:

Akkujen 100 % yhteensopivuus – nyt myös eri valmistajien välillä.

Kaikki CAS-kumppanien 18 V:n laitteet ja akkupaketit ovat keskenään 100 % yhteensopivia. CAS on lyhenne sanoista Cordless Alliance System.

Toimituksen sisältö:

Mukana pikakiinnitysporaistukka, 2× litiumioniakku, laturi ja metaBox.

Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073870 – 073890.

Tekninen kuvaus

Pakkaus	Metabox
Tyypillinen käyttö	Väliaine
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Tyyppi CAS 18 V
Suurin iskutiheys	26000 min ⁻¹
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	32 mm
Valmistajamerkintä	SB 18 L BL
enimmäisvääntömomentti pehmeä	25 Nm
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
akun jännite	18 V
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Akkutyyppi	Litium-ioni
Tyhjäkäyntikierrosluku	0 - 550
Tyhjäkäyntikierrosluku	0 - 1850
Paino sisältää akun	1,4 kg
enimmäisvääntömomentti kova	60 Nm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Paino ilman akkua	0,9 kg
Akkukapasiteetti	2 Ah
kierukkaporan enimmäis-Ø, betoni	10 mm
Moottorin rakenne	harjaton
Tuotetyyppi	Iskupora/ruuvinväännin