

metabo**Akkukäyttöinen ruuvinväännin ilman akkua, Tyyppi: BSLTBL**

Tilaustiedot

Tilausnumero	070261 BSLTBL
GTIN	4007430302199
Tuoteluokka	03D

Kuvaus

Malli:

Akkuporaruuvinvääntimet Metabo Quick -pikajärjestelmällä ja ilman sitä.

Pikajärjestelmä säästää paljon aikaa, kun porauksen ja ruuvauksen välillä vaihdetaan usein. Poranterän sisältävä poraistukka voidaan vaihtaa kärjenpitimeen kärjen kanssa muutamassa sekunnissa ilman työkaluja.

Valitse joko **täydellinen sarja**, jossa on 2 akkupakettia, laturi ja kestävä muovikotelo, tai **kone ilman lisävarusteita** laatikossa, jos sinulla on jo akkuja. Voit tietenkin ostaa myös akkupaketteja ja latureita erikseen. Kaikilla Metabon akuilla on **3 vuoden takuu** latauskertojen määrästä riippumatta.

Kirkkaan **LED-työvalon** ja käytännöllisen **vyökoukun** kaltaisten yksityiskohtien ansiosta työskentely on entistäkin mukavampaa.

- **Harjaton poraruuvinväännin, joka takaa optimaalisen suorituskyvyn vaativissa käyttökohteissa.**
- **Ainutlaatuinen harjaton Metabo-moottori takaa työn nopean etenemisen ja maksimaalisen tehokkuuden porattaessa ja ruuvattaessa.**
- **Integroitu työvalo työpaikan valaisuun.**
- **Käytännöllinen vyökoukku ja kärjenpidin, voidaan kiinnittää joko oikealle tai vasemmalle.**
- **LiHD-akkupaketti takaa erinomaisen suorituskyvyn, erittäin pitkän käyttöiän ja kestävyuden.**

Raskaimpiin käyttökohteisiin suosittelemme harjattomia tyyppejä, jotka tunnustat heti merkinnästä "BL". Niissä on myös terminen ylikuormitussuoja, joka suojaa moottoria ylikuumentumiselta.

Etu:

Akkujen 100 % yhteensopivuus – nyt myös eri valmistajien välillä.

Kaikki CAS-kumppanien 18 V:n laitteet ja akkupaketit ovat keskenään 100 % yhteensopivia. CAS on lyhenne sanoista Cordless Alliance System.

Toimituksen sisältö:

Mukana pikakiinnitystikka, ilman akkua ja laturia.

Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073870 – 073890.

Tekninen kuvaus

Paino ilman akkua	1,2 kg
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Tyyppi CAS 18 V
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
Tyypillinen käyttö	Strong
akun jännite	18 V
Tyhjäkäyntikierrosluku	0 - 600 min ⁻¹
Tyhjäkäyntikierrosluku	0 - 2100 min ⁻¹
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	38 mm
enimmäisvääntömomentti kova	75 Nm
Paino sisältää akun	1,6 kg
enimmäisvääntömomentti pehmeä	34 Nm
Pakkaus	Metabox
Moottorin rakenne	harjaton
Valmistajamerkintä	BS 18 LT BL
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Akkutyyppi	Litium-ioni
Tuotetyyppi	Poraruuvinväännin
USP1	18V

USP2

Harjaton moottori, ilman
akkua, pikakiinnitysstukan
kiinnitysalue 1,5–13

Tarvikkeet

AkkupakettiLi-Power Akkukapasiteetti 5,2 Ah	073870 5,2
AkkupakettiLi-Power Akkukapasiteetti 2 Ah	073870 2
AkkupakettiLi-Power Akkukapasiteetti 4 Ah	073870 4
Akun latauslaite Tyyppi ASC55	073890 ASC55