



## Suojakypärä EVOLite®, Väri: WHITE



### Tilaustiedot

Tilausnumero	097862 WHITE
GTIN	5038428015431
Tuoteluokka	09W

### Kuvaus

#### Malli:

Erytisen kevyt teollisuuden suojakypärä (341 g) **EVOLite®**, jossa läpinäkyvä henkilökorttipidike. **Alasvedetty niskahihna** takaa erityisen hyvän istuvuuden. **6-pisteistä vyöjärjestelmää** voidaan säätää syvyysuunnassa ja se **varmistaa parhaan mahdollisen istuvuuden. Sivuja takaosan ilmanvaihto** mahdollistaa optimaalisen ilmankierron suojakuoren sisällä, mikä alentaa kypärän lämpötilaa keskimäärin 2–3 astetta. Siinä on mukava ja käytännöllinen **puuvillahikinauha Chamlon™**. Keskipituinen lippa. Suuri tulostusalue logoja ja merkintöjä varten sekä näkyvyyttä parantavat heijastinelementit (EN 12899-1, luokka RA2).

- **6-pistevyönauha**
- **Kiertolukitus**
- **Integroitu ilmanvaihtojärjestelmä**

#### Standardi:

DIN EN 397

Kypärän ominaisuudet: Suojausominaisuudet -30 °C:seen saakka

Kypärän kuoren materiaali: ISO 9766

Leveyden säätö: Kiertosuljin

Koko: 53 - 64 cm

Paino: 341 g

### Tekninen kuvaus

Koko	53 - 64 cm
Väri	valkoinen
Leveyden säätö	Kiertosuljin
Paino	341 g
Kypärän ominaisuudet	Suojaa sulan metallin roiskeilta
Kypärän ominaisuudet	Suojaa sivuttaisilta muodonmuutoksilta
Kypärän ominaisuudet	Suojausominaisuudet -30 °C:seen saakka
Kypärän kuoren materiaali	ISO 9766
Standardi	DIN EN 397
Tuotetyyppi	Suojakypärä