



Suojakypärä EVO® 3, Väri: YELLOW



Tilaustiedot

Tilausnumero	097863 YELLOW
GTIN	5038428126106
Tuoteluokka	09W

Kuvaus

Malli:

EVO® 3 -teollisuussuojakypärässä yhdistyvät sen vahvan sisäkuoren ansiosta erinomainen suojaus ja monenlaiset mukavuusominaisuudet. **Alasvedetty niskahihna** takaa erityisen hyvän istuvuuden. **6-pisteistä vyöjärjestelmää** voidaan säätää syvyysuunnassa ja se **varmistaa parhaan mahdollisen istuvuuden. Sivu- ja takaosan ilmanvaihto** mahdollistaa optimaalisen ilmankierron suojakuoren sisällä, mikä alentaa kypärän lämpötilaa keskimäärin 2–3 astetta. Siinä on mukava ja käytännöllinen **puuvillahikinauha Chamlon™**. Keskipituinen lippa. Suuri tulostusalue logoja ja merkintöjä varten.

- **6-pistevyönauha**
- **Kiertolukitus**
- **Integroitu ilmanvaihtojärjestelmä**

Standardi:

DIN EN 397

Kypärän ominaisuudet: Suojausominaisuudet -30 °C:seen saakka

Kypärän kuoren materiaali: HDPE

Leveyden säätö: Kiertosuljain

Koko: 53 - 64 cm

Paino: 372 g

Tekninen kuvaus

Leveyden säätö	Kiertosuljin
Väri	keltainen
Paino	372 g
Koko	53 - 64 cm
Kypärän ominaisuudet	Suojaa sulan metallin roiskeilta
Kypärän ominaisuudet	Suojausominaisuudet -30 °C:seen saakka
Kypärän kuoren materiaali	HDPE
Standardi	DIN EN 397
Tuotetyyppi	Suojakypärä