

**TMSERROR, Tyyppi: GBH18V24C****Tilaustiedot**

Tilausnumero	075515 GBH18V24C
GTIN	4053423235067
Tuoteluokka	03B

Kuvaus**Malli:**

18 V:n akkuporavasara, jossa on SDS-plus-työkalupidin ja harjaton moottori.

- **Ylikuormituskytkin käyttäjän ja koneen suojaamiseksi.**
- **Kiertosuunnanvaihto oikea/vasen.**
- **Erittäin vankka: Electronic Motor Protection pysäyttää moottorin, kun se on ylikuormitettu; täysin toimintakunnossa jopa pudottuaan 2 metrin korkeudesta betonille.**

Akkukäyttöinen poravasara, jossa on integroitu Bluetooth-liitäntämoduuli.

- **KickBack Control ja Vibration Control.**
- **Käyttöliittymä työkalutilan (automaattinen/suosikki) valintaa varten.**

Toimituksen sisältö:

Mukana 2 × 18 V / 5,0 Ah litiumioniakku, laturi, syvyysrajoitin, 1/1 L-BOXX-alusta laitteelle ja laturille ja L-BOXX.

Huomautus:

Sopivat kovametallivasaraporanterät löytyvät alkaen numerosta 787000. Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroista 073851 – 073866.

Tekninen kuvaus

akun jännite	18 V
--------------	------

Valmistajamerkintä	GBH 18V-24 C
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	16 m/s ²
Työkalunpitimen muoto	SDS-Plus
Akkukapasiteetti	5 Ah
Kierukaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
kierukaporan enimmäis-Ø, puu	30 mm
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Suurin iskutiheys	4350 min ⁻¹
Paino	2,9 kg
Akkutyyppe	Litium-ioni
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
kierukaporan enimmäis-Ø, betoni	24 mm
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Bosch 18 V
Iskuenergia	2,4 J
Tuotetyyppe	Poravasara

Tarvikkeet

Li-ioniakku Akkutyyppe, akkujännite B18 V	073851 B18
-------------------------------------------	------------