

## HEDI

Jatkokaapelikela, kokomuovi, maille F, B, PL ja CZ, Tyyppi: 50R



### Tilaustiedot

Tilausnumero	081104 50R
GTIN	4003644024117
Tuoteluokka	08B

### Kuvaus

#### Malli:

HEDI®-kaapelikelat ovat Made in Germany -laatua ja pitkäikäisiä. Erityisesti muotoiltu kelakotelo huolehtii optimaalisesta kaapelinojauksesta. Integroitu pyörimisen pysäyttävä kytkin estää kelan tahattoman pyörimisen. Kaikissa kaapelikeloissa on lämmönsuojakytkin.

Kompaktit ja laadukkaat täysmuoviset HEDI®-kaapelikelat, joiden kelan halkaisija on 250 mm ja joissa on ergonomisia ja turvallisuusominaisuuksia.

- **7 asteen kallistus lisää maavaraa ja mahdollistaa mukavan kantamisen.**
- **Irrotettava kaapelinpidin ja -ohjain kaapelin optimaalista ohjausta varten.**
- **Helppo kiinnittää seinään.**

Lyhytaikaiseen käyttöön ulkona.: Hyväksytty lyhytaikaiseen käyttöön ulkona.

#### Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien  $\varnothing > 1$  mm sisään tunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

### Tekninen kuvaus

Nimellisjännite	250 V
Nimellisteho avattuna	3500 (16 A) W

Diagnosijärjestelmä saatavilla	kyllä
Kaapelin pituus	50 m
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Kaapelin rakenne	3G1,5
Pistorasioiden lukumäärä	3
Kotelon materiaali	muovi
Kaapelin väri	musta
IP-suojaluokka	IP 44
Kaapelin materiaali	kumi
Kaapeliluokka	H05RR-F
Tuotetyyppi	Jatkokaapelikela