

**Garant****GARANT Softcut® HSI tiheä jako, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 50/5mm****Tilastiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 214857 50/5   |
| GTIN         | 4045197553454 |
| Tuoteluokka  | 210           |

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin tasainen käynti yksilöllisten työkalumitoitusten ansiosta. Erittäin vakaa terämalli optimaalista syöttöä varten. Kääntöterän kiinnitys murtumattomalla erikoisruuvilla.

**Käyttö:**

Erittäin hienot pinnat. Purseeton jyrshintä.

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 3,0** käytetään terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.

Kun  $a_e > 0,5 \times D$   $a_p$  maksimivähennys 6 mm.

**Tarkat 90°:n kulmat valitsemalla  $a_p = 8$  mm.**

Kaikkien **4 särmän** käyttö edellyttää, että kääntöterää **käännetään aina merkittyyn suuntaan (vastapäivään).**

**Tekninen kuvaus**

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Sopiva kääntöterä                 | SO.. 1205..           |
| enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$ | 10 mm                 |
| Kääntöterä-ruuvisarja             | 219833 (15IP; 3,0 Nm) |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Kokonaispituus $L_{ges}$   | 40 mm         |
| Kiinnitysreiän $\emptyset$ | 22 mm         |
| Terän $\emptyset D_c$      | 50 mm         |
| Terien lkm Z               | 5             |
| Sarja                      | Softcut®      |
| varren malli               | reiällä       |
| Asetuskulma $\kappa$       | 90 astetta    |
| Jyrsintäkäyttö             | Kulmajyrsintä |
| Terien jako                | epätasainen   |
| Sisäjähdytys               | kyllä         |
| Työkalun vaihto            | PowerCard     |
| Tuotetyyppi                | Kulmajyrsin   |

## Tarvikkeet

|   |            |
|---|------------|
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,0 Nm      | 211750 3,0 |
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 5IP | 674252 5IP |
| Kääntöteräruuvisarja 10 osaa  | 219833     |