

**APKT 1604 PDER, HBM025, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215764 UNI
GTIN	4067263982050
Tuoteluokka	22A

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelaastuamisarvot koskevat jyrsimiä nro 215705 - 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 7$ mm.

Pöytälevyn paksuus: 5,76 mm

Nirkon säde: 0,8 mm

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
tyyppi	UNI
ISO-koodi-kääntöterä	APKT 1604 PDER
Laji	HBM025
Lastuava aine	KM
Pöytälevyn paksuus	5,76 mm
Pinnoitus	pinnoitettu
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	220 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	270 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	205 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	110 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	150 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	140 m/min	K
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		