

**APKT 1003 PDER, HBM025, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215886 UNI
GTIN	4067263982067
Tuoteluokka	22A

Kuvaus**Malli:**

Kääntöterä, voimakkaasti positiivinen mitoitus ja kierteinen lastuamissärmä.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot koskevat jyrsimiä nro 215800, 215803, 215850, 215853 ja 215870.

Arvoille $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 4,8$ mm.

Pöytälevyn paksuus: 3,5 mm

Nirkon säde: 0,5 mm

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,5 mm
tyyppi	UNI
ISO-koodi-kääntöterä	APKT 1003 PDER
Laji	HBM025
Lastuava aine	KM
Pöytälevyn paksuus	3,5 mm

Pinnoitus	pinnoitettu
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	220 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	330 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	255 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	205 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	110 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	155 m/min	M
GG(G)	soveltuu	150 m/min	K
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		