

Garant**GARANT Softcut® HSI väljä jako, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 80/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214855 80/6
GTIN	4045197550187
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tasainen käynti yksilöllisten työkalumitoitusten ansiosta. Erittäin vakaa terämalli optimaalista syöttöä varten. Kääntöterän kiinnitys murtumattomalla erikoisruuvilla.

Käyttö:

Erittäin hienot pinnat. Purseeton jyrshintä.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 3,0** käytetään terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.

Tarkat 90°:n kulmat valitsemalla $a_p = 8$ mm.

Kaikkien **4 särmän** käyttö edellyttää, että kääntöterää **käännetään aina merkittyy suuntaan (vastapäivään).**

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Terän Ø D _c	80 mm
KiinnitysreiänØ	27 mm

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	10 mm
Sopiva kääntöterä	SO.. 1205..
Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
Terien lkm Z	6
Sarja	Softcut®
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjäähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 5IP	674252 5IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,0 Nm	211750 3,0
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219833