

**Garant****Vesipumppupihdit, tiheä siirtoloveus, mustat, Kokonaispituus: 300mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	706001 300
GTIN	4067263031468
Tuoteluokka	71B

**Kuvaus****Malli:**

Läpimenevä nivel ja suojustus, joka estää käden puristuksiin jäämisen. **Hienosäätö** jousitettua nuppia painamalla, joten myös nopea säätö suoraan työkappaleen äärellä on mahdollista. Lukitusurititetut, hammastetut ja kiinnitarttuvavat tartuntaleuat. Kiertosuuntaa vastaan suunnattu hammastus kidan takaosassa aggressiivista tarttumista varten. Pinta mangaanifosfatoitu, leuat kiillotetut. Ergonomisesti muotoillut kahvat, joissa liukumista estävä muovipäällyste.

**Standardi:****DIN ISO 8976****Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu.

**Tekninen kuvaus**

Avautuma (putken paksuus)	2,3/4 tuuma
Avautuma kuusikulmaa varten	60 mm
Kokonaispituus	300 mm
Hienosäätölovien lkm	30
Pinta	mangaanifosfatoitu, leuat kiillotetut
Standardi	DIN ISO 8976
Leukojen malli	lukitusurititetut, hammastetut tartuntaleuat
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä

kipinöimätön	ei
Pika-asetus	kyllä
Räikän hienosäätömahdollisuus	kyllä
Itsekiristys	kyllä
Puristumisenesto	kyllä
Tuotetyyppi	Putki- ja vesipumppupihdit