

Garant**Hylsyavainsarja, 2K-Haptoprene-kahva, Avainten määrä: 8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	622156 8
GTIN	4067263046615
Tuoteluokka	61C

Kuvaus**Malli:**

Ergonomisesti muotoiltu **voimakahva**, pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. **Terä** kromivanadiiniterästä. Pinta niklattu ja kromattu. **Koosta 8 alkaen kuusikulmaisella apuvääntökannalla.**

Sisältö:

à 1 kpl hylsyavain nro 622152: Koot 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13

Tekninen kuvaus

Avainten määrä	8
Irrotusprofiili	6-kulmaiset hylsytyt
Kahvan muoto	ergonominen, suora
Varren materiaali	2K-Haptoprene
Terän materiaali	kromivanadiiniterästä
Terän pinta	niklattu ja kromattu
Terä ja varsi irrotettavat	ei
pidennysterä(t)	ei

Tuotetyyppi

Holkkiavain

Tarvikkeet

Hylsyavain, 2K-Haptoprene-kahva Avainkoko 5 mm	622152 5
Hylsyavain, 2K-Haptoprene-kahva Avainkoko 5,5 mm	622152 5,5
Hylsyavain, 2K-Haptoprene-kahva Avainkoko 6 mm	622152 6
Hylsyavain, 2K-Haptoprene-kahva Avainkoko 7 mm	622152 7
Hylsyavain, 2K-Haptoprene-kahva Avainkoko 8 mm	622152 8
Hylsyavain, 2K-Haptoprene-kahva Avainkoko 9 mm	622152 9
Hylsyavain, 2K-Haptoprene-kahva Avainkoko 10 mm	622152 10
Hylsyavain, 2K-Haptoprene-kahva Avainkoko 13 mm	622152 13