



Esiasetuslaite UNO, Tyyppi: UAFCAM



Tilaustiedot

Tilausnumero	355020 UAFCAM
GTIN	4034221181398
Tuoteluokka	34H

Kuvaus

Malli:

- **Isokokoinen Multi-Touchscreen intuitiivisella ja helpolla Microvision-käyttöliittymällä.**
- **Kalibrointilaite SK50-peruskiinnityksessä.**
- **Yksinkertaiset säilytysmahdollisuudet 3 adapterille, joissa on SK50-lisäosat.**
- **Kummankin akselin pikasäätö Release-by-Touch (X/Z) -toiminnolla.**
- **Molempien akseleiden (X/Z) hienosäätö kääntöpyörän avulla.**
- **Kara 4×90° ja karan jarru.**
- **Kamera 32-kertaisella suurennuksella.**

Laite toimii yhdessä lisävarusteena saatavien tuotantoon liittyvien Hoffmann Group Connected -ohjelmistoratkaisujen kanssa.

Käyttö:

Koneella tuotannossa tai töiden valmistelussa tehtävään työkalujen mittaamiseen ja määrittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Lämpöetikettitulostin ja etiketit, yksinkertainen järjestelmän alakaappi, mittausohjelmisto kaikilla yleisimmillä kielillä, **käyttöönotto ja koulutus sisältyy hintaan (1/2 päivää).**

Erikoistarvike:

Haimer-esiasetuslaitteet ovat yhteensopivia GARANT-pelkistimien 354771; 354773; 354775; 354777 ja 354779 kanssa. Haimer-pelkistimiä on saatavilla pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Jalustan leveys	1294 mm
Syvyys	590 mm
Paino	300 kg
Mittausalue Z	400 mm
Toinen kamera objektiivin kannattimessa	kyllä
Hakatulkki X	100 mm
Karan kuormitus	30 kg
Kokonaisleveys	2264 mm
Mittausalue X	400 mm
Liitäntä	Hoffmann Group Connected
Kokonaiskorkeus	1735 mm
Peruskiinnitys	SK50 Ultra -tarkkuuskara
Sarja	Hoffmann Group Connected
Pika-asetus	paineilmakäytt.
Näytön koko	24 tuuma
Tuotetyyppi	Aetuslaite