

HEDI

Kaapelikela, muovia, maille F, B, PL ja CZ, Tyyppi: 40N



Tilaustiedot

Tilausnumero	081107 40N
GTIN	4003644013487
Tuoteluokka	08B

Kuvaus

Malli:

Hedi®-kaapelikelat ovat Made in Germany -laatua ja pitkäikäisiä. Erityisesti muotoiltu kelakotelo huolehtii optimaalisesta kaapelinojauksesta. Integroitu pyörimisen pysäyttävä kytkin estää kelan tahattoman pyörimisen. Kaikissa kaapelikeloissa on lämmönsuojakytkin.

Pistorasiat **maihin F, B, PL ja CZ**. Itsestään sulkeutuvat kannet. **Jatkuvaan** käyttöön ulkona. Vastaa DGUV I 203-005 -säädestä (aikaisemmin BGI 600).

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien $\varnothing < 12$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

IP-suojausluokka: IP 44

iskunkestävä ja roiskevesisuojaus: Katteoria 1 (K1) BGI:n mukaan

Nimellisteho avattuna: 3500 (16 A) W

Kaapeliluokka: H07RN-F

Kaapelin rakenne: 3G1,5

Kaapelin materiaali: Neopreeni

Kaapelin pituus: 40 m

Pistorasioiden lukumäärä: 3

Tekninen kuvaus

Verkköjännite	250 V
Nimellisteho avattuna	3500 (16 A) W
Kaapelin pituus	40 m
Kaapeliluokka	H07RN-F
Kaapelin rakenne	3G1,5
Kaapelin materiaali	Neopreeni
IP-suojausluokka	IP 44
iskunkestävä ja roiskeveesisuojattu	Kategoria 1 (K1) BGI:n mukaan
Kotelon materiaali	teräspelti
Pistorasioiden lukumäärä	3
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Diagnosijärjestelmä saatavilla	kyllä
Tuotetyyppi	Jatkokaapelikela