

**BDMT 170408 ER-N4, PR1225, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	227671 ST1400
GTIN	4960664609550
Tuoteluokka	25A

Kuvaus**Huomautus:**

Jyrsimissä on mukana sama määrä mallien N3 ja N4 kääntöteriä. Katso järjestysohjeet pitimestä.

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$.

Nirkon säde: 0,8 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,09 – 0,16 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,09 – 0,16 mm
tyyppi	ST1400
Nirkon säde	0,8 mm
ISO-koodi-kääntöteriä	BDMT 170408 ER-N4
Laji	PR1225
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöteriä jyrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		