

KERN**Tarkkuusvaaka, tyyppi 572, Enimmäispunnitusalue: 420g**

Tilaustiedot

Tilausnumero	479521 420
GTIN	4045761356849
Tuoteluokka	47D

Kuvaus

Malli:

- Lujatekoinen metallikotelo.
- Yksinkertainen, käyttäjää opastava käytönohjaus.
- Verkko- ja paristokäyttöisyys vaihdettavissa.
- Punnitusyksiköt (esim. ruuvipainon) voi ohjelmoida vapaasti.
- Säätohjelma CAL: Tarkkuuden säätämiseen (siihen tarvittava erillinen säätöpaino saatavilla tilauksesta).
- Kappaleiden laskenta: vertailukappalemääräksi voi valita 1, 5, 10 tai 20 kpl. Näytön vaihtokytkentä kappaleesta painoon.
- Resepti: erillinen muisti taara-astian ja reseptin ainesosien painolle (nettosumma).
- KERN Universal Port (KUP): mahdollistaa ulkoisten KUP-liitäntäsovittimien, esimerkiksi RS-232 tai USB, liittämisen tietojen ja ohjaukomentojen vaihtoa varten ilman asennustoimia.

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkolaitteen 230 V / 50 Hz, suojus.

Erikoistarvike:

Ulkoinen akku, tiedonsiirtokaapeli, tulostin, liitäntäsovittimia kuten esim. RS-232, USB tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	572
Lukema	0,001 g
Enimmäispunnitusalue	0 - 420 g
Kappalepaino vähintään	0,01 g
Lineaarisuus	±0,005 g
Punnituslevyn mitta	Ø 106 mm
Leveys	180 mm
Nettopaino	2,3 kg
Syvyys	310 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Vakautumisaika	3 s
Korkeus	85 mm
Toistettavuus	0,002 g
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyessä
Tuotetyyppi	Tarkkuusvaaka