

**KERN****Tasovaaka, tyyppi DS Tarkka malli, Enimmäispunnitusalue: 16kg**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	479611 16
GTIN	4045761357044
Tuoteluokka	47D

## Kuvaus

### Malli:

- Kestävää tasovaakaa voi käyttää paketti-, teollisuus- ja kappalelaskuvaakana.
- Näyttöyksikön merkkikorkeus 21 mm; näyttöyksikkö voidaan irrottaa vaa'asta ja asettaa tai asentaa muualle pitkällä joustavalla johdolla.
- Kestävä taso, suojus näyttöyksikölle.
- Yksinkertainen, käyttäjää opastava käytönohjaus (kyllä/ei) näytössä.
- Verkko- ja akkukäyttö mahdollista (akku saatavana haluttaessa).
- Punnitusyksikön (esim. ruuvipainon) voi ohjelmoida vapaasti.
- Automaattinen vertailuoptimointi tarkkaan laskemiseen.
- Säätohjelma CAL: tarkkuuden säätämiseen (siihen tarvittava erillinen säätöpaino saatavilla tilauksesta).
- Kappaleiden laskenta: vertailukappalemääräksi voi valita 1, 5, 10 tai 20 kpl.
- Näytön vaihtokytkentä kappaleesta painoon.
- Tunnetun astiapainon numeerinen taaravähennys. Hyödyllinen täyttömäärän tarkastuksessa.
- Prosenttimääritys: poikkeama vertailupainosta näytetään prosentteina grammojen sijasta.
- KERN Universal Port (KUP): mahdollistaa ulkoisten KUP-liitäntäsovittimien (jotka eivät sisälly toimitukseen) liittämisen esimerkiksi RS-232:n tai USB:n kautta tietojen ja ohjauskomentojen vaihtoon ilman asennustoimia.

### Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkolaitteen 230 V / 50 Hz, suojus.

### Erikoistarvike:

Sisäinen ja ulkoinen akku, säätöpaino, seinäkiinnitys, tulostin, jalusta ja liitäntäsovitin, kuten esim. RS-232, USB tilauksesta.

## Tekninen kuvaus

Vakautumisaika	3 s
Toistettavuus	0,1 g
Valmistajamerkintä	DS
Enimmäispunnitusalue	0 - 16 kg
Energiansyöttö	Verkkökäyttöinen
Lukema	0,1 g
Nettopaino	7,5 kg
Punnituslevyn mitta	308×318 mm
Kappalepaino vähintään	1 g
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyessä
Näyttöyksikön merkkikorkeus	18 mm
Tuotetyyppi	tasovaaka

## Palvelut

KalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 50 kg	027700 50
---	-----------