

KERN**Tasovaaka, tyyppi DS Tarkka malli, Enimmäispunnitusalue: 36kg**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 479611 36 |
| GTIN | 4045761357013 |
| Tuoteluokka | 47D |

Kuvaus

Malli:

- Kestävää tasovaakaa voi käyttää paketti-, teollisuus- ja kappalelaskuvaakana.
- Näyttöyksikön merkkikorkeus 21 mm; näyttöyksikkö voidaan irrottaa vaa'asta ja asettaa tai asentaa muualle pitkällä joustavalla johdolla.
- Kestävä taso, suojus näyttöyksikölle.
- Yksinkertainen, käyttäjää opastava käytönohjaus (kyllä/ei) näytössä.
- Verkko- ja akkukäyttö mahdollista (akku saatavana haluttaessa).
- Punnitusyksikön (esim. ruuvipainon) voi ohjelmoida vapaasti.
- Automaattinen vertailuoptimointi tarkkaan laskemiseen.
- Säätohjelma CAL: tarkkuuden säätämiseen (siihen tarvittava erillinen säätöpaino saatavilla tilauksesta).
- Kappaleiden laskenta: vertailukappalemääräksi voi valita 1, 5, 10 tai 20 kpl.
- Näytön vaihtokytkentä kappaleesta painoon.
- Tunnetun astiapainon numeerinen taaravähennys. Hyödyllinen täyttömäärän tarkastuksessa.
- Prosenttimääritys: poikkeama vertailupainosta näytetään prosentteina grammojen sijasta.
- KERN Universal Port (KUP): mahdollistaa ulkoisten KUP-liitäntäsovittimien (jotka eivät sisälly toimitukseen) liittämisen esimerkiksi RS-232:n tai USB:n kautta tietojen ja ohjauskomentojen vaihtoon ilman asennustoimia.

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkolaitteen 230 V / 50 Hz, suojus.

Erikoistarvike:

Sisäinen ja ulkoinen akku, säätöpaino, seinäkiinnitys, tulostin, jalusta ja liitäntäsovitin, kuten esim. RS-232, USB tilauksesta.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Kappalepaino vähintään | 2 g |
| Toistettavuus | 0,2 g |
| Vakautumisaika | 3 s |
| Nettopaino | 9,5 kg |
| Punnituslevyn mitta | 308×318 mm |
| Kalibrointi | Hinta ilmoitetaan pyydettyessä |
| Enimmäispunnitusalue | 0 - 36 kg |
| Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen |
| Valmistajamerkintä | DS |
| Lukema | 0,2 g |
| Näyttöyksikön merkkikorkeus | 18 mm |
| Tuotetyyppi | tasovaaka |

Palvelut

| | |
|---|-----------|
| KalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 50 kg | 027700 50 |
|---|-----------|