

**BDMT 170408 ER-JT, PR1210, Tyyppi: GG****Tilaustiedot**

Tilausnumero	227567 GG
GTIN	4960664609055
Tuoteluokka	25A

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$.

Tarkka 90° arvoon $a_p = 9$ mm saakka.

Nirkon säde: 0,8 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,09 – 0,27 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,09 – 0,27 mm
tyyppi	GG
Nirkon säde	0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä	BDMT 170408 ER-JT
Laji	PR1210
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	50 m/min	S
GG(G)	soveltuu	180 m/min	K
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		