

KERN**Tarkkuusvaaka, tyyppi PCB, Enimmäispunnitusalue: 10000g**

Tilaustiedot

Tilausnumero	479511 10000
GTIN	4045761243156
Tuoteluokka	47D

Kuvaus

Malli:

- **Verkko- ja paristokäyttöinen. Automaattinen virrankatkaisu 3 minuutin jälkeen.**
- **Säätöohjelma CAL: Tarkkuuden säätämiseen (siihen tarvittava erillinen säätöpaino saatavilla tilauksesta).**
- **Kappaleiden laskenta: vertailukappalemääräksi voi valita 5, 10, 25 tai 50 kpl. Näytön vaihtokytkentä kappaleesta painoon.**
- **Resepti: erillinen muisti taara-astian ja reseptin ainesosien painolle (nettosumma).**

KERN Universal Port (KUP): mahdollistaa ulkoisten KUP-liitäntäsovittimien, esimerkiksi RS-232 tai USB, liittämisen tietojen ja ohjaukomentojen vaihtoa varten ilman asennustoimia.

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkolaitteen 230 V/50 Hz, suojus.

Erikoistarvike:

Paristo nro 081561, koko 6LR61; sisäinen akku saatavana haluttaessa. Tiedonsiirtokaapeli, tulostin, liitäntäsovittimia kuten esim. RS 232 tai USB tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Kappalepaino vähintään	2 g
Lineaarisuus	±0,3 g
Vakautumisaika	3 s

Tuotenro, paristot/akut	081561 6LR61
Korkeus	79 mm
Enimmäispunnitusalue	10000 g
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Leveys	163 mm
Punnituslevyn mitta	150×170 mm
Nettopaino	1,4 kg
Toistettavuus	0,1 g
Syvyys	245 mm
Lukema	0,1 g
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Kalibrointi	K2
Tuotetyyppi	Tarkkuusvaaka

Palvelut

DAkkS-kalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 50	027710 50
KalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 50 kg	027700 50