

**KERN****Tarkkuusvaaka, tyyppi PCB, Enimmäispunnitusalue: 3600g**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	479511 3600
GTIN	4045761243194
Tuoteluokka	47D

## Kuvaus

### Malli:

- **Verkko- ja paristokäyttöinen. Automaattinen virrankatkaisu 3 minuutin jälkeen.**
- **Säätöohjelma CAL: Tarkkuuden säätämiseen (siihen tarvittava erillinen säätöpaino saatavilla tilauksesta).**
- **Kappaleiden laskenta: vertailukappalemääräksi voi valita 5, 10, 25 tai 50 kpl. Näytön vaihtokytkentä kappaleesta painoon.**
- **Resepti: erillinen muisti taara-astian ja reseptin ainesosien painolle (nettosumma).**

KERN Universal Port (KUP): mahdollistaa ulkoisten KUP-liitäntäsovittimien, esimerkiksi RS-232 tai USB, liittämisen tietojen ja ohjaukomentojen vaihtoa varten ilman asennustoimia.

### Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkolaitteen 230 V/50 Hz, suojus.

### Erikoistarvike:

Paristo nro 081561, koko 6LR61; sisäinen akku saatavana haluttaessa. Tiedonsiirtokaapeli, tulostin, liitäntäsovittimia kuten esim. RS 232 tai USB tilauksesta.

## Tekninen kuvaus

Nettopaino	1,4 kg
Kappalepaino vähintään	0,2 g
Enimmäispunnitusalue	3600 g

Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotenro, paristot/akut	081561 6LR61
Vakautumisaika	3 s
Leveys	163 mm
Syvyys	245 mm
Toistettavuus	0,01 g
Lukema	0,01 g
Lineaarisuus	±0,05 g
Punnituslevyn mitta	130×130 mm
Korkeus	79 mm
Kalibrointi	K2
Tuotetyyppi	Tarkkuusvaaka

## Palvelut

DAkkS-kalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 50	027710 50
KalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 50 kg	027700 50