

Garant**Puhdistuslaikka (A), Kiekon Ø: 115mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	566757 115
GTIN	4067263046875
Tuoteluokka	51E

Kuvaus**Malli:**

Hiomalaikat, joissa synteettinen, hiomarakeella tasaisesti varustettu nylonhuopa. Äärimmäisen **luja, tiheäkudoksinen, hieno huoparakenne**, erittäin **joustava** ja hiomakykyinen.

Käyttö:

Puhdistukseen ja purseenpoistoon, **pinnan hienoon viimeistelyyn**.
Lasikuiturunko suoraan kiinnitykseen kulmahiomakoneeseen.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosluku	11000 min ⁻¹
Porauksen Ø	22,23 mm
Suosittelut kierrosluku	5000 - 7000 min ⁻¹
Kiekon Ø	115 mm
Kovuusaste	pehmeä
Hienousaste	keskikova
Hioma-aineen lyhenne	A

Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Muodon kuvaus	litteä
suurin sallittu kehänopeus	60 m/s
Tuotetyyppi	Karkeapuhdistushuopa

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		