



Akkukäyttöinen tarkastuskamera, Valmistajamerkintä: M12-360IC



Tilaustiedot

Tilausnumero	492712 M12-360IC
GTIN	4058546410254
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöiset pienoistarkastuskamerat silmämääräiseen tarkastukseen vaikeapääsyisissä paikoissa.

- **Suuri 4,3 tuuman LCD-näyttö takaa terävät ja selkeät kuvat.**
- **Näyttö kääntyy 270°.**
- **5 kirkkaustasoa takaavat optimaalisen valaistuksen.**
- **3-vaiheisella digitaalisella zoomilla voit tarkentaa nopeasti tiettyihin kohtiin.**

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1× 12 V / 2,0 Ah -litiumioniakku, laturi, kamerajohto, koukku, magneetti, peili, kuljetuslaukku.

Tekninen kuvaus

Kamerakaapelin pituus	1200 mm
Kamerapään Ø	10 mm

IP-suojaluokka	IP 67
Akkukapasiteetti	2 Ah
Paino	0,9 kg
Näytön tarkkuus	480×272 px
Valmistajamerkintä	M12 360IC
Näytön koko	4,3 tuuma
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
akun jännite	12 V
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 12 V
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Tuotetyyppi	Endoskooppi