

REGO-FIX▲

reCool® jäähdytysnesteen syöttöjärjestelmä, ER-kiristysholkille: ER25**Tilaustiedot**

Tilausnumero	319704 ER25
GTIN	4067263211655
Tuoteluokka	33B

Kuvaus**Malli:**

- **Ulkoisella jäähdytyksellä varustettujen moottorikäyttöisten työkalujen yksinkertainen muuntaminen sisäiseen jäähdytykseen.**
- **Tarkka terän jäähdytys ja parannettu lastunpoisto.**
- **Sopii erityisesti syviin taskuihin ja onteloihin.**
- **Erinomainen pinnanlaatu.**

Etu:

- **Olemassa olevien työkalujärjestelmien kustannustehokas muuntaminen sisäiseen jäähdytykseen.**
- **Sopii emulsiolle ja öljylle.**
- **Jäähdytysnesteen paine jopa 100 baaria (150 baaria korkeapaineletkulla, saatavilla tilauksesta).**
- **Vain vähän huoltoa vaativat laakerit.**
- **Sisäiseen jäähdytykseen (tiivisterenkailla nro 309630 ja 309635).**

Kierrosluku jopa 12 000 r/min.

Käyttö:

Sopii moottorikäyttöisille työkaluille, joissa on ER-kierre ja G1/8 tuuman jäähdytysnesteliitäntä, sekä ER-kiristysholkeille standardin DIN 6499 / ISO 15488 mukaisesti.

Toimituksen sisältö:

1 × reCool®-kiristysmutteri, 1 × kierrejousi ja letku Ø 6 mm, pituus 400 mm, 2 × G1/8 tuuman kierreliitin, suora BSP, 2 × G1/8 tuuman kierreliitin, BSP 90° taivutettu.

Huomautus:

Kun jäähdytysnesteen syöttöjärjestelmää käytetään sisäisellä jäähdytyksellä, on käytettävä vastaavaa tiivisterengasta nro 309630 ja 309635! Oheislaitteiden jäähdytykseen tarkoitetut jäähdytyslevyt ovat saatavilla tilauksesta.

Moottorikäyttöisissä työkaluissa, joiden karassa on aukko vaihteistoon päin (esim. pituuden säätöruuvi), on ehdottoman tärkeää, että aukko on tiivistetty!

Tekninen kuvaus

Leveys B	27 mm
Ø D	50 mm
Tuotetyyppi	Jäähdytysnestesuutin