

**Garant****GARANT Softcut® HSI tiheä jako, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 50/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214908 50/6
GTIN	4045197674661
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Kulumista kestävä lämpökäsitelty teräs korroosionsuojapinnoitteella. Tarkka kääntöterän kiinnitys määritellyllä kiristysmomentilla. Väljä ja tiheä hammastus yksilöllisiin jysintästrategioihin.

**Käyttö:**

Eryteisesti pienempitehoisiin koneisiin ja työstöön suurissa syvyyksissä.

**Huomautus:**

Kaikkien **4 särmän** käyttö edellyttää, että kääntöterää **käännetään aina merkittyyyn suuntaan (vastapäivään)**.

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

**Tarkat 90°:n kulmat valitsemalla  $a_p = 6$  mm.**

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus $L_{ges}$	40 mm
Terän Ø $D_c$	50 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	6 mm

Kääntöterä-ruuvisarja	219863 (8IP; 2,2 Nm)
KiinnitysreiänØ	22 mm
Sopiva kääntöterä	SO.. 0836..
Terien lkm Z	6
Sarja	Softcut®
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjäähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219863
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP