



Halkaistu kavennusholkki jäähdytyksen kanssa, Ø 12 mm, Kiinnitys-Ø D1: 5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	302145 5
GTIN	4060576155265
Tuoteluokka	33T

Kuvaus

Malli:

Schunk GZB-S -kavennusholkki.

Jäähdytyskanavaurat.

Käyttö:

- Poraamiseen, kalvimiseen, jyrsimiseen ja työkalujen teroittamiseen.
- Äärimmäisen joustava kiinnityshalkaisijan kaventumisen ansiosta.
- Erittäin korkea vääntömomentti takaa enemmän lastutilavuutta kuin suorakiinnitys.
- Pyörintätarkkuus $\pm 5 \mu\text{m}$ (järjestelmätarkkuus $3 \times D$).
- Pyörintätarkkuus $\pm 2 \mu\text{m}$ (kavennusholkille).
- Käytettävissä kaikissa tavallisissa hydraulikiristysistukoissa.

Sopii:

Hydraulikiristysistukka, kiinnitys-Ø 20 mm.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	52,5 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	5 mm
Ø D	12 mm
Tuotenimen määrite	Ø 12 mm
Järjestelmän pyörintätarkkuus	5 μm

Tuotetyyppi

Kavennusholkki ulosvetosuojalla