



## Halkaistu kavennusholkki jäähdytyksen kanssa, Ø 12 mm, Kiinnitys-Ø D1: 6mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	302145 6
GTIN	4060576155258
Tuoteluokka	33T

### Kuvaus

#### Malli:

**Schunk** GZB-S -kavennusholkki.

#### Jäähdytyskanavaurat.

#### Käyttö:

- Poraamiseen, kalvimiseen, jyskimiseen ja työkalujen teroittamiseen.
- Äärimmäisen joustava kiinnityshalkaisijan kaventumisen ansiosta.
- Erittäin korkea vääntömomentti takaa enemmän lastutilavuutta kuin suorakiinnitys.
- Pyörintätarkkuus  $\pm 5 \mu\text{m}$  (järjestelmätarkkuus  $3 \times D$ ).
- Pyörintätarkkuus  $\pm 2 \mu\text{m}$  (kavennusholkille).
- Käytettävissä kaikissa tavallisissa hydraulikiristysistukoissa.

#### Sopii:

Hydraulikiristysistukka, kiinnitys-Ø 20 mm.

### Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Ø D	12 mm
Kokonaispituus L	52,5 mm
Tuotenimen määrite	Ø 12 mm
Järjestelmän pyörintätarkkuus	5 $\mu\text{m}$

Tuotetyyppi

Kavennusholkki ulosvetosuojalla