



Halkaistu kavennusholkki tiivistetty, Ø 32 mm, Kiinnitys-Ø D1: 6mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	302187 6
GTIN	4060576159744
Tuoteluokka	33T

Kuvaus

Malli:

Tiivistetty (kumitulppa).

Käyttö:

- Poraamiseen, kalvimiseen, jyrsimiseen ja työkalujen teroittamiseen.
- Äärimmäisen joustava kiinnityshalkaisijan kaventumisen ansiosta.
- Korkea vääntömomenti takaa enemmän lastutilavuutta kuin suorakiinnitys.
- Pyörintätarkkuus $\pm 5 \mu\text{m}$ (järjestelmätarkkuus $3 \times D$).
- Pyörintätarkkuus $\pm 2 \mu\text{m}$ (kavennusholkille).
- Käytettävissä kaikissa tavallisissa hydraulikiristysistukoissa.

Erikoistarvike:

Lieriömäiset puhdistustuurnat nro 343720.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø	32 mm
Tuotenimen määrite	Ø 32 mm
Järjestelmän pyörintätarkkuus	5 μm
Tuotetyyppi	Kavennusholkki ulosvetosuojalla