



Digitaalinen mittakello lukematarkkuus 0,001 mm, Mittausalue: 12,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	434263 12,5
GTIN	7630041152463
Tuoteluokka	45A

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen mittakello, jossa on suuri LCD-näyttö. 270° kääntyvä asteikkotaulu mahdollistaa mittausarvonäytön optimaalisen kohdistamisen lukuisia eri sovelluksia varten.

Toiminto:

Nollaus/preset, mittausarvojen näyttö, vaihdettava mittausuunta. Lukittava näppäimistö, valmiustila.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Vara- ja erikoisanturi nro 424900; 434910; 434915. Datakaapeli nro 498928.

Tekninen kuvaus

Rungon paksuus	33 mm
Kalibrointi	C1
Lukema valittavissa	0,00005 tuuma
Lukema valittavissa	0,001 mm

Kotelon Ø	59,8 mm
Mittausalue	0 - 12,5 mm
Sarja	DIALTRONIC
Mittausvoima	0,65 – 0,90 N
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Paristotyyppi	Nappiparisto
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue)	0,004 mm
Standardi	DIN 878
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	RS232C-liitäntä
Liitäntä	USB-rajapinta
Esiasetustoiminto	kyllä
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	Mittakello

Palvelut

KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm	023000 12,5
DAkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm	023010 12,5

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
--	---------------