

**HOLEX****Pyörösahanterä karkea, pinnoittamaton, Ø×paksuus: 300X2,5/Kmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	177455 300X2,5/K
GTIN	4067263212164
Tuoteluokka	12T

**Kuvaus****Malli:**

Tarkka malli ja hyvää laatua edulliseen hintaan. **Höyrypäästetty pinta** suojaa materiaalin hitsaantumiselta.

**Käyttö:**

Matalakierroksisille koneille (noin 50 r/min).

**Hammasjako t:** (hampaan muoto).

- **4 mm (BW) – profiileille ja putkille, joiden seinämäpaksuus on 1,0 – 1,5 mm.**
- **5 / 6 mm (HZ) – keskiuurille putkille, profiileille ja umpimateriaaleille, joiden seinämän paksuus tai halkaisija on 1,5 – 20 mm.**
- **7 / 8 mm (HZ) – vahvoille profiileille ja umpimateriaaleille 50 mm:n seinämän paksuuteen tai halkaisijaan saakka.**
- **10 – 16 mm (HZ) – erittäin vahvoille, yli 50 mm:n halkaisijoille ja umpimateriaaleille.**

**Huomautus:**

- **Ruostumattomille teräksille (esim. V2A) oikea leikkausnopeus ja voitelu ovat ratkaisevan tärkeitä (katso lisätietoja työstökäsikirjasta nro 110020).**
- **DIN 1840 -standardin mukaan sallitut pyörintäpoikkeamat ja sivuttaisvärinät alittuvat huomattavasti, parhaimmillaan jopa 50%.**

**Seuraajatuote nrolle 177450.**

## Tekninen kuvaus

Jako t	8 mm
Paksuus	2,5 mm
Vääntöreikien Ø	8; 11; 19 mm
Vääntöreikien kehä	45; 63; 50 mm
Ø	300 mm
Sopii seuraavien valmistajien terille	Adige; Berg & Schmidt; Bewo; IBP; Thomas
Vääntöreikien lukumäärä	2; 2; 4
Porauksen Ø	32 mm
HammaslukuZ	120
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Pyörösahanterä

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	800 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	600 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	37 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	22 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	20 m/min	P
GG(G)	soveltuu	27 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	400 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		

ilma

sopii rajoituksin