



## Kiinnitettävä räikkä, suunnanvaihdin, Vääntönelikulma: 1/4tuuma



### Tilaustiedot

Tilausnumero	657322 1/4
GTIN	4580135821665
Tuoteluokka	66F

### Kuvaus

#### Malli:

Kiinnitettävä räikkä suunnanvaihtimella, 48 hammasta ja uudelleentartuntakulma 7,5°.

#### Käyttötiedot:

##### Piirustuksen ja kaavan selite:

$L_1$  = vivun pituus ilman vaihtopäätä

$L_2$  = momenttiavaimen säädetty pistomitta

$L_3$  = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta

$L_4$  = vaihtopään selvitetty pistomitta

$L$  = työkalun kokonaispituus

$T_1$  = asetettava vääntömomentti

$T_2$  = määrätty vääntömomentti

#### Sopii:

Momenttiavain: Nro 657320 koot 2 ja 5

### Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Hammasluku	48

Korkeus h	8 mm
Pistomitta S	25 mm
Vaihtovarsi	Ø 6 mm
Sarja	QH
Leveys b	15 mm
Suunnanvaihtimellinen räikkä,	kyllä
Räikkä, jossa poistonuppi	ei
Tuotetyyppi	Räikkä