



Vääntömomenttiavain ilman asteikkoa, Suurin kiristysmomentti: 5Nm



Tilastiedot

Tilausnumero	657320 5
GTIN	4580135821658
Tuoteluokka	66F

Kuvaus

Malli:

Yksivartinen momenttiavain, jossa ei ole asteikkoa. Avaimen kalibroiminen momenttiavaimen tarkistuslaitteella. Pyälletty metallikahva.

Työkalun pikavaihtojärjestelmä tapilla (Ø 6 mm).

Toiminto:

Kun asetettu vääntömomenttiarvo saavutetaan avainta käytettäessä, avain laukeaa ja antaa "merkin" (ääni ja värähdys). Avain on heti uudelleen käyttövalmis.

Käyttö:

Kohteiden valvottuun kiristämiseen vääntömomentinmukaisesti sarjatyöskentelyssä.

Standardi:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Käyttötiedot:**Piirustuksen ja kaavan selite:**

L_1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä

l_2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta

L_3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrintipistomitta

L_4 = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

T_1 = asetettava vääntömomentti

T_2 = määrätty vääntömomentti

Huomautus:

Sopivat säätötyökalut nro 657325.

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta. Sopivat työkalut nro 657322 ja nro 657323.

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN EN ISO 6789
Mittaustapa	Vääntömomentti
Kokonaispituus L	133 mm
Tiedot tallennettavissa	ei
Vivun pituus, mukaan lukien lukien kalibrointipistomitta [L ₃]	114 mm
Sarja	CSP
Vääntömomenttialue	1 - 5 Nm
Hylsytyökalun kiinnitys	Ø 6 mm
Paino	60 g
Vääntömomenttialue	8,8 - 44,2 lbf·in
Suurin kiristysmomentti	5 Nm
Laukaisuperiaate	mekaaninen lyhyt laukaisu
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [L ₂]	25 mm
Laukaisuvarvon säädettävyys	säädettävä
Liitântämuoto	Kiinnitettäville työkaluille (tappivarsi)
Kiristysuunta	Kiristys myötäpäivään
Palaute	irrottava
Mittaustarkkuus vääntömomentti	±3 %
Kalibrointi	M6
Kalibrointi	O7
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [L ₁]	89 mm
mittaustekniikka	mekaaninen
Irrotussignaali	haptinen
Irrotussignaali	akustinen
Laukaisuvarvon asetus	Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen)
Lukema valittavissa	Nm
Taittotoiminto	ei
Liukutoiminto	ei
Maksimiosoitin	ei

Tuotetyyppi	Momenttiavain
Palvelut	
SäätöVääntömomenttiavain ilman asteikkoa Tyyppi SET	020080 SET
Kalibrointi ja säätöVääntömomenttiavain ilman asteikkoa Suurin kiristysmomentti 400 Nm	020090 400
DAkS-kalibrointi ja säätöVääntömomenttiavain ilman asteikkoa Suurin kiristysmomentti 1000 Nm	020190 1000