



Vääntömomenttiavain ilman asteikkoa, Suurin kiristysmomentti: 2Nm



Tilaustiedot

Tilausnumero	657320 2
GTIN	4580135821641
Tuoteluokka	66F

Kuvaus

Malli:

Yksivartinen momenttiavain, jossa ei ole asteikkoa. Avaimen kalibroiminen momenttiavaimen tarkistuslaitteella. Pyälletty metallikahva.

Työkalun pikavaihtojärjestelmä tapilla (Ø 6 mm).

Toiminto:

Kun asetettu vääntömomenttiarvo saavutetaan avainta käytettäessä, avain laukeaa ja antaa "merkin" (ääni ja värähdys). Avain on heti uudelleen käyttövalmis.

Käyttö:

Kohteiden valvottuun kiristämiseen vääntömomentinmukaisesti sarjatyöskentelyssä.

Standardi:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Käyttötiedot:**Piirustuksen ja kaavan selite:**

L_1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä

l_2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta

L_3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrintipistomitta

L_4 = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

T_1 = asetettava vääntömomentti

T_2 = määrätty vääntömomentti

Huomautus:

Sopivat säätötyökalut nro 657325.

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta. Sopivat työkalut nro 657322 ja nro 657323.

Tekninen kuvaus

Mittaustarkkuus vääntömomentti	±3 %
Vääntömomenttialue	3,5 - 17,7 lbf·in
Tiedot tallennettavissa	ei
Lukema valittavissa	Nm
Laukaisuperiaate	mekaaninen lyhyt laukaisu
Irrotussignaali	haptinen
Irrotussignaali	akustinen
Kiristysuunta	Kiristys myötäpäivään
Liitäntämuoto	Kiinnitettävälle työkaluille (tappivarsi)
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [L ₃]	114 mm
Mittaustapa	Vääntömomentti
Suurin kiristysmomentti	2 Nm
Kalibrointi	M6
Kalibrointi	O7
Hylsytyökalun kiinnitys	Ø 6 mm
Sarja	CSP
Paino	60 g
Laukaisuarvon säädettävyys	säädettävä
Laukaisuarvon asetus	Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen)
Vääntömomenttialue	0,4 - 2 Nm
Standardi	DIN EN ISO 6789
Palaute	irrottava
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [L ₂]	25 mm
mittaustekniikka	mekaaninen
Kokonaispituus L	133 mm
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [L ₁]	89 mm
Taittotoiminto	ei
Liukutoiminto	ei
Maksimiosoitin	ei

Tuotetyyppi	Momenttiavain
Palvelut	
SäätöVääntömomenttiavain ilman asteikkoa Tyyppi SET	020080 SET
Kalibrointi ja säätöVääntömomenttiavain ilman asteikkoa Suurin kiristysmomentti 400 Nm	020090 400
DAkS-kalibrointi ja säätöVääntömomenttiavain ilman asteikkoa Suurin kiristysmomentti 1000 Nm	020190 1000