



Kiintoavainpää, Avainkoko: 16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	657323 16
GTIN	4580135821788
Tuoteluokka	66F

Kuvaus

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L_1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä

L_2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta

L_3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta

L_4 = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

T_1 = asetettava vääntömomentti

T_2 = määrätty vääntömomentti

Sopii:

Momenttiavain: Nro 657320 koot 2 ja 5

Tekninen kuvaus

Korkeus h	5 mm
Vaihtovarsi	Ø 6 mm
Leveys b	26 mm
Avainkoko	16 mm

Pistomitta S	25 mm
Tuotetyyppi	Kiintoavainpää