


**Garant****Hydraulikiristysistukka BASIC Kapea, muoto AD, BT 30 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303820 20
GTIN	4067263239710
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- Pyörimistarkkuus  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- Balluffchip-poraus.
- Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus, säätömatka 10 mm.
- Joustava kavennusholkkien käytön ansiosta.
- Jäähdytysnestepaine 80 baariin asti.

**Käyttö:**

Poraamiseen, kalvimiseen ja viimeistelyjyrsintään.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308806, kavennusholkit nro 302135 - 302187.

**Tekninen kuvaus**

Ulko-Ø D	44,5 mm
Ulkonema A-mitta	90 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Ø D <sub>2</sub>	42 mm
a	1 mm
Sovitin	BT 30 lyhyt
Standardi	DIN 6359

Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Muoto	AD
Sisäjähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Malli	BT-DC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka