


**Garant****Hydraulikiristysistukka BASIC lyhyt, kapea, HSK-F 63, Kiinnitys-Ø D1: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	307516 20
GTIN	4067263239758
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.
- RFID-/Balluff chip -poraus.

**Käyttö:**

- Hyvä lastuamiskyky (ei kuitenkaan erityisen vaikeasti lastuttavissa materiaaleissa).
- Poraamiseen, kalvintaan ja jyrshintään.

**Erikoistarvike:**

Kavennusholkit nro 302135 – 302187, jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890, lieriömäinen puhdistustuurna nro 343720.

**Huomautus:**

A-mitta = 200 mm saatavissa tilauksesta!

**Tekninen kuvaus**

L <sub>2</sub>	48 mm
L <sub>3</sub>	51 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
kierre M	M16×1
Ø D <sub>2</sub>	42 mm
Säätöalue V	10 mm

Sopiva kavennusholkki	302155; 302160; 302165; 302150
Ulkonema A-mitta	90 mm
Ulko-Ø D	50 mm
Sovitin	HSK-F 63
Kiinnitysnormi	DIN 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	DIN 69882-7
Muoto	F
Sisäjähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

## Tarvikkeet

Lieriömäinen puhdistustuurnamuovi Tapin Ø 20 mm	343720 20
---	-----------