


Garant**Hydraulikiristysistukka BASIC lyhyt, kapea, HSK-F 63, Kiinnitys-Ø D1: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	307516 12
GTIN	4067263239741
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.
- RFID-/Balluff chip -poraus.

Käyttö:

- Hyvä lastuamiskyky (ei kuitenkaan erityisen vaikeasti lastuttavissa materiaaleissa).
- Poraamiseen, kalvintaan ja jyrshintään.

Erikoistarvike:

Kavennusholkit nro 302135 – 302187, jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890, lieriömäinen puhdistustuurna nro 343720.

Huomautus:

A-mitta = 200 mm saatavissa tilauksesta!

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	12 mm
Sopiva kavennusholkki	302135; 302140; 302145; 302147
L ₂	40 mm
Ulko-Ø D	50 mm
Ø D ₂	32 mm
L ₃	46 mm

Ulkonema A-mitta	85 mm
kierre M	M10×1
Säätöalue V	10 mm
Sovitin	HSK-F 63
Kiinnitysnormi	DIN 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	DIN 69882-7
Muoto	F
Sisäjähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka