

Garant**GARANT Softcut® HSI tiheä jako, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 63/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214857 63/6
GTIN	4045197553461
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tasainen käynti yksilöllisten työkalumitoitusten ansiosta. Erittäin vakaa terämalli optimaalista syöttöä varten. Kääntöterän kiinnitys murtumattomalla erikoisruuvilla.

Käyttö:

Erittäin hienot pinnat. Purseeton jyrshintä.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 3,0** käytetään terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.

Kun $a_e > 0,5 \times D_{a_p}$ maksimivähennys 6 mm.

Tarkat 90°:n kulmat valitsemalla $a_p = 8$ mm.

Kaikkien **4 särmän** käyttö edellyttää, että kääntöterää **käännetään aina merkittyn suuntaan (vastapäivään).**

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	219833 (15IP; 3,0 Nm)
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	10 mm

KiinnitysreiänØ	22 mm
Kokonaispituus L _{ges}	40 mm
Terän Ø D _c	63 mm
Sopiva kääntöterä	SO.. 1205..
Terien lkm Z	6
Sarja	Softcut®
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 5IP	674252 5IP
Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219833