

Garant GRIDLINE

Jalusta, teränkoko pituus×leveys: 630X400mm**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 431010 630X400 |
| GTIN | 4067263211822 |
| Tuoteluokka | 41C |

Kuvaus**Malli:**

Kestävä, hitsattu rakenne, sisältää tukiosat. Lattian epätasaisuus voidaan tasata korkeudensäätöruuveilla.

Jalusta, profiiliteräs, maalaus RAL 7035 vaaleanharmaa. Hyllytaso ristiinliimatusta bambusta.

Huomautus:

Tilaa tärinäeristettyjä asennuselementtejä 4× nro 086002 koko 850.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|--------|
| Alarakenteen syvyys | 400 mm |
| Alarakenteen korkeus, sisältää tukiosat | 770 mm |
| Alarakenteen korkeus | 710 mm |
| Alarakenteen leveys | 606 mm |
| Kantokyky jakautuneena pinnalle | 500 kg |
| Korkeudentasaus | 25 mm |
| Tuotetyyppi | Alusta |

