



## Akkukäyttöinen keernakairauskone, Tyyppi: 71700361



### Tilaustiedot

Tilausnumero	076525 71700361
GTIN	4014586898285
Tuoteluokka	03F

### Kuvaus

#### Malli:

Pieni, iskuvoimainen 1-vaihteinen akkukäyttöinen Universal-Magnet-keernakairauskone, jossa hiiletön EC-moottori. Parasta toiminnallisuutta liikkuvaan työhön rakennustyömaalla.

- **Parhaan suorituskyvyn takaamiseksi suositellaan 18 V:n AMPShare ProCore -akkua.**
- **Pyörii molempiin suuntiin.**
- **Erikoiskapea kestopagneetti esimagnetoinnilla.**
- **Joustavuutta kaikkiin mobiileihin poraustöihin, kuten esimerkiksi keerna- ja kierreporaukseen, kierteitykseen, upotukseen ja kalvintaan.**
- **Helppo ja selkeä käyttökonsepti käyttäjän näkökentässä.**

#### Toimituksen sisältö:

AKBU 35 PMQ Select **ilman akkua, mukana** jäähdytysainepumppu, kiinnityshihna, lastukoukku, keskiötappi, kosketussuoja, irrotuskiila, laukku.

#### Huomautus:

Sopivia akkuja on saatavilla numeroilla 073856 – 073858 ja aloituspakkauksia numeroilla 073863 – 073867.

### Tekninen kuvaus

Magneettijalan leveys	70 mm
Enimmäiskierrosluku	130 - 520 min <sup>-1</sup>
Paino	12,2 kg
Kalvimen enimmäis-Ø	18 mm
Akkutyyppi	Litium-ioni
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Bosch 18 V
Työliike	135 mm
Kierukaporan enimmäis-Ø, teräs	18 mm
Työkalunpitimen muoto	QuickIN / MK2
Magneettijalan pituus	195 mm
Poraussyvyys	Keernapora terästä enintään 50 mm
akun jännite	18 V
Valmistajamerkintä	AKBU 35 PMQ AS
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Korkeus	450 mm
Upottimen enimmäis-Ø	30 mm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Kierreporan enimmäis-Ø, teräs	M14
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Valmistajan tunnus	71700361
Tuotetyyppi	Porakone