



Keernakairauskone, kompakti72732361



Tilaustiedot

Tilausnumero	076527 72732361
GTIN	4014586897356
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

Erittäin pieni ja kevyt 1-vaihteinen Compact-Magnet-keernakairauskone, jossa on minimaaliset mitat työskentelyyn ahtaissa paikoissa työpajalla ja rakennuksella.

- **Kiinteä poramoottori ahtaissa työolosuhteissa tapahtuvaan käyttöön.**
- **Tilaa säästävä, molemminpuolinen käyttö räikällä.**
- **Optimaalinen näkyvyys porauskohtaan.**
- **Ainutlaatuinen pinolin syöttö 35 mm:n lastuamissyvyysiin saakka.**

Toimituksen sisältö:

Mukana 1× räikkä 1/2 tuumaa, holkkiavaimen jatke 1/2 tuumaa, jäähdytysainepumppu, turvaliina, lastukoukku, keskitystappi, kosketussuoja, lisäkahva, kuusiokoloavain 5 mm, kuusiokoloavain, jossa T-kahva, 5 mm, laukku.

Tekninen kuvaus

Kierreporan enimmäis-Ø, teräs	M12 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Paino	8,5 kg
Magneettijalan pituus	175 mm
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	16 mm

Työkalunpitimen muoto	Weldon
Tehonkulutus	1200 W
Työkalunpitimen mitta	19 mm (3/4 tuumaa)
Magneettijalan leveys	80 mm
Upottimen enimmäis-Ø	32 mm
Sydänporan enimmäis-Ø, teräs	36 mm
Valmistajamerkintä	KBC 36 MAGFORCE
Enimmäiskierrosluku	130 - 520 min ⁻¹
Työliike	46 mm
Korkeus	169 mm
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Tuotetyyppi	Reikäjyrsinkone