



Kulmahiomakone Akku, Tyyppi: 71220161



Tilaustiedot

Tilausnumero	077107 71220161
GTIN	4014586898155
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

Pölynkestävä ja tehokas 18 V AMPShare akkukäyttöinen kulmahiomakone tehokkaaseen katkaisu-, hionta- ja purseenpoistotehtäviin asennustyössä. Kaksinkertainen tuottavuus – jopa 50 % enemmän leikkauksia kuin edellisellä järjestelmällä vahvan koneen ja tehokkaan ProCORE-akkujärjestelmän täydellisen yhdistelmän ansiosta. Pitkäikäinen ja kestävä täysin suljetun moottorikotelon ansiosta. Tämä suojaa moottoria aggressiivisilta keramiikka- ja mineraalipölyiltä. Innovatiiviset jäähdytysrivat varmistavat optimaalisen jäähdytyksen ja lämpötilan valvonnan.

· **Elektroninen kierrosnopeuden valinta.**

Toimituksen sisältö:

Ilman akkua ja ilman laturia. Mukana suojakupu, ilman työkaluja käytettävä pikakiinnitysmutteri, värinää vaimentava kahva, avain, L-BOXX.

Huomautus:

Sopiva aloituspaketti löytyy numeroilla 073863 – 073867.

Tekninen kuvaus

Kierroslukualue	2500 - 8500 min ⁻¹
Enimmäiskatkaisusyvyys	25 mm
Laikan enimmäis-Ø	115 mm

akun jännite	18 V
Valmistajamerkintä	CCG 18-115-10AS
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Akkutyyppe	Litium-ioni
Paino	2,7 kg
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	5 m/s ²
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Bosch 18 V
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Tuotetyyppe	Kulmahiomakone