

Garant

Tilaustiedot

Tilausnumero	319971 30-25-R-IK
GTIN	4067263263050
Tuoteluokka	31W

Kuvaus

Malli:

Sopii käyttöön CNC-sorveissa DMG Gildemeister CTX, jossa on Sauter-revolveri. Käyttökytkin DIN 5480. Työkalujen kiinnitys konekäyttöiseen työkaluun ER-kiristysholkkien avulla ulkoisilla muttereilla tai VARIA VX -pikavaihtojärjestelmällä EWS:n lisenssillä. Ulkoinen jäähdytys uudella jäähdytysnesteen hallintajärjestelmällä, sisäinen jäähdytys työkalun kautta suoraan karan läpi. Maksimikierto- 8000 min^{-1} . Käyttö kiekorevolvereissa. Oikeakätinen malli. Väilytys 1:1. Sisäpuolinen jäähdytys: enintään 70 bar. Suuntaus vakionastalistan avulla. IK-malli – Keraaminen tiiviste, paineet 70 baariin asti, täysin kuivakäyntikelpoinen. IM-malli – sisäpuolnen kiristysmutteri.

Etu:

Rakenne optimoitu painon ja geometrian suhteen. Prosessivarma laadukkaiden komponenttien ansiosta, pitkä kestoikä. Suurten vääntömomenttien siirto. 100 %:n valvonta – kullekin konekäyttöiselle työkalulle tehdään oma sisäänajo-ohjelma. Sisäinen jäähdytys: erityisesti kehitetty ja patentoitu tiiviste.

Käyttö:

Mahdollisimman paljon lastuamisia vaiheita yhdellä kiinnityksellä. Tilan puuttuessa (kiinnityspaikkoja käytettävissä) revolverissa.

Sopii:

DMG Gildemeister CTX. Osittain Emco, Hardinge, Monforts, Scherer jne., DIN 5480.

Toimituksen sisältö:

Konekäyttöinen työkalu kiristysholkille, mukana kiristysmutteri ja haka-avain. Konekäyttöinen työkalu VARIA VX: mukana kiristysavain.

Erikoistarvike:

Sopivat hylsytyt Varia VX nro 319802 – 319888, ER-pikavaihtoadapteri nro 319761 – 319781, ER-kiristysholkkisarja nro 308941 – 309878, ER-kiristysavain nro 309680 – 309745. Momenttiavain nro 211750, koko 5,7.

Huomautus:

Muita käyttölaitetyyppejä (esim. DIN 5482), välityssuhteita, mittoja, BMT-kiinnityksiä jne. tilauksesta: www.hoffmann.ews-tools.com Sisäisellä jäähdytyksellä varustetut työkalut, kuivakäyntikelpoinen, jäähdytysnesteen suodatus < 50 µm. Suositus: Käytä VARIA VX -mallia vääntömomenttityökalulla (enint. 6 Nm). Hankaliin jysintätöihin suositellaan tilauksesta saatavilla olevaa kartiorullalaakerilla varustettua mallia.

Tekninen kuvaus

Jäähdytys	sisäinen
x	55 mm
b ₁	84 mm
h ₁	68 mm
l ₁	89 mm
b ₂	50 mm
Sovitin	ER25
VDI-koko	30
Työkalujen kiinnitys	ER25
Tuotetyyppi	Konekäyttöinen työkalu